

P-831 バキュームピック VACUUM PICK-UP TOOL



仕様

- パットのサイズと吸着能力
S(3.5mmφ)…4g
M(6.5mmφ)…50g
L(9.5mmφ)…130g
- 耐熱温度:220℃(パット)
- 材質:シリコンゴム(パット・グリップ)
ABS(本体)
- 重量:12g
- 付属品:パット3種類(S・M・L)
ノズル(直・曲)

ご使用方法

- 1 作業に適したノズルとパットを選び、装着します。当初はノズル曲がセットされています。
 - 2 ペンのようにバキュームピックを保持し、グリップ(ゴムのチューブ部分)を圧迫します。
 - 3 パットを目的物に当ててグリップの圧迫を解除すると目的物が吸い付きます。
 - 4 移動先でグリップをふたたび圧迫すると目的物がパットから離れます。
- 使用しないノズル、パットを本体内に収納できます。

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

レンズなどに使用すると表面に跡が残ることがあります。テストしてからご使用ください。

Specifications

- Cup size and suction performance
S(3.5mm diameter)…4g
M(6.5mm diameter)…50g
L(9.5mm diameter)…130g
- Allowable temperature : 220°C (cup)
- Material:
Silicone rubber (cup and grip)
ABS (body)
- Weight : 12g
- Accessories : 3 types of cup (S, M, L) and nozzles (straight, bent)

Operation

- 1 Select the appropriate nozzle and cup. Attach them on the P-831. Initially the bent nozzle is set.
 - 2 Grip the P-831 like a pencil and compress the grip (rubber tube).
 - 3 Apply the cup on the target and loosen compressing to suck the target.
 - 4 The target will be released where the grip is compressed again.
- The nozzles and cups sitting idle are stored in the body.

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

The cup may leave prints on objects such as lenses. Test before use.

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail:th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00-13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。

通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売](#)

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024