

F-9

ESDフォーム



T4962772090091

このたびはホーザンF-9 ESDフォームをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。

また、お読みになったあとも大切に保管してください。

MADE IN JAPAN

仕様

外形寸法	175(W)×245(D)mm
厚さ	5mm
入数	2
適合製品	B-17/B-18
ESD管理値	$R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$

ご使用上の注意



注意

ESDフォームやESDパーツケース (B-17/B-18) などに活線が触れないように注意してください。使用者が感電する恐れがあります。

静電気障害防止の原理

ESDフォームに挿入したICの全端子を同電位に保つことにより、静電気障害を防止します。

静電気対策の規格について

ホーザンの静電気製品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格 (RCJS-5-1※) を参考に管理しております。


ESD対策品マーク  があるものは、規格値に該当する製品であることを示します。本製品が該当する規格値は下表、上記仕様欄の「ESD管理値」は、当社基準です。

表:ESD保護アイテムに対する要求事項(RCJS-5-1から抜粋)

【アイテム個別の要求事項】

	点間抵抗 $R_p(\Omega)$	EPAグラウンド抵抗、またはグラウンド可能接続点への抵抗 $R_g(\Omega)$
作業表面、保管棚、トrolley及びカート	$1 \times 10^4 \leq R_p \leq 1 \times 10^{10}$ 注1	$7.5 \times 10^5 \leq R_g \leq 1 \times 10^9$ 注1

注1…ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

※ 財団法人 日本電子部品信頼性センター (RCJ) が公表している規格。
【静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項 (RCJS-5-1)】

技術的なお問い合わせ

ホーザンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。

[ホーザン 通信販売](#) [検索](#)