

L-802-2 レンズ

このたびはホーザン L-802-2 レンズ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称



仕様

外形寸法	50mmφ×40mm
重量	112g
マウント	Cマウント

注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 … 重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 … 傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意** として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

本器は、Cマウントカメラ用交換レンズです。この目的以外に使用しないでください。

⚠注意

1. 本体に強い衝撃を与えないでください。機構部品の故障の原因になります。
2. カメラと組み合わせた状態で、レンズを直射日光に向けしないでください。撮像素子の破損の原因になります。

ご使用方法

L-802-2 は L-850-1 フルHDカメラ(レンズ無)、L-860 モニター付カメラ、L-851 フルHDカメラ、L-835 USBカメラなど、当社のCマウント対応のカメラに取り付けて使用できます。

カメラにすでに別のレンズが付いている場合は、反時計方向に回して取り外し、あらためて本器を時計方向に回して取り付けてください。

カメラレンズ基部のリング(有効長3mm)を取り外して使用すると、倍率を下げるができます。

また別売部品 L-818と L-819 エクステンションリングを取り付けることで、倍率を上げることができます。

各組み合わせによる倍率はカメラ本体の仕様に依存しますので、カメラ本体のそれぞれの取扱説明書をご覧ください。




関連製品

L-818 エクステンションリング
L-819 エクステンションリング



L-521 標準ベース
L-509 ホルダー



品番	有効長 mm	全長 mm
L-818	8.5	12.5
L-819	22.7	26.7

※ L-818/819 をご使用の際は倍率の上昇や絞り込みにより画面が暗くなるので、当社 L-711 など照明の併用をおすすめします。

※ 各種カメラの使用方法についてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

日常のお手入れ

- ホコリなどの汚れは柔らかな毛筆(刷毛)でぬぐうかガーゼで軽くふき取ってください。
- 指紋または油類の汚れはIPAや無水アルコール(エチルアルコール、メチルアルコールなど)を柔らかい布にわずかに含ませて、軽くふき取ります。
※ アルコール類は引火性が高いので、取り扱いには充分ご注意ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売](#) [検索](#)

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024